


### 家庭で効率良く、大豆の最終選別！



本機を台に乗せ、良品とクズを入れる容器を準備

割れた豆や変形豆はベルトによって排出



形の良い豆は、その場で回転、付属の「大豆スティック」で、シワ・キズ・変色豆などを抜取り



### 主な特長

- ◆割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出
- ◆静かな転がり選別方式を採用しており、長時間の作業でも「めまい感」を軽減
- ◆丸い豆は、その場で回転しているので、シワ・キズ・変色を見つけやすく、また、「大豆スティック」で簡単に取り除くことが可能
- ◆小型軽量なため、移動が容易で設置場所を選ばない
- ◆傾斜角度が変えられるので、ニーズに合わせて選別具合の調節が可能



| 仕様諸元   |                         |
|--------|-------------------------|
| 名称     | みのる大豆選別機                |
| 愛称     | 豆より君Ⅱ                   |
| 型式     | DS-1                    |
| 全長     | 490mm                   |
| 全幅     | 500mm                   |
| 全高     | 270mm                   |
| ベルト作業幅 | 400mm                   |
| 重量     | 12kg                    |
| モーター出力 | 100V・6W                 |
| 消費電流   | 0.21A(50Hz)/0.19A(60Hz) |

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



みのる産業株式会社

本 社 工 場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447  
 本 社 支 店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210  
 長 野 営 業 所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4  
 九 州 支 店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL 086-955-1123(代)  
 TEL 048-683-9451(代)  
 TEL 026-257-6530(代)  
 TEL 092-921-6006(代)

環境宣言  
 人と環境にやさしい事業を推進します



2015.11.5

<http://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。