

みのる田植関連商品ラインナップ


MINORU



マット苗箱 洗滌器

1時間に75～125枚ものスピード洗浄!

ほとんどのマット苗箱で使えます。



みのるオリジナル
「J」型ブラシ
苗箱のスミまで
きれいになる洗浄ブラシ

押す、引くの連続作業で
育苗箱がみるみるキレイに!



■使用する場所により3タイプの洗浄が可能



1 タンクに水を溜めて
使う。
マット苗箱洗滌器(手動式)



2 給・排水しながら使う。



3 本体のみで水路の
中で使う。

ニュー
ラクリーン


LSC-4C

メーカー希望小売価格
30,800円(税込)

特別価格

円

仕様諸元●寸法:奥行27.4×全幅43.0×全高53.5cm●重量:8kg●タンク容量:57L



簡単
メンテナンス

ブラシの性能を
維持する
「掻き爪」付き!



遠赤曝気式 催芽機

遠赤外線と曝気の効果で、
理想的なハトムネ催芽ができる!

遠赤曝気式催芽機

芽出たくん4

新型コントローラー搭載

- ・現在水温と設定水温の表示で、確実な温度設定が可能
- ・さらに催芽の目安となる積算温度を表示
- ・「消毒・浸種」は12～17℃、「催芽」は25～35℃の範囲で設定可能
- ・LED点灯で、「水不足」と「電圧降下」を警告

- ・セラミック配合樹脂で、水が活性化
- ・曝気式で水の浄化と酸素を供給。また、水が穏やかに流れるネット状のため、泡立ちが少なく消毒ムラを軽減



LW-37

メーカー希望小売価格
76,450円(税込)

特別
価格

円

仕様諸元●タンク寸法:φ55×42.5cm
●タンク容量:70L●電源・周波数:AC100V・50/60Hz●消費電力:510W



LW-65

メーカー希望小売価格
93,280円(税込)

特別
価格

円

仕様諸元●タンク寸法:φ74×64cm
●タンク容量:170L●電源・周波数:AC100V・50/60Hz●消費電力:918W



回転 ふるい機

簡単操作で土ふるい
などがラクに!

持ち運びがラクで簡単操作の
手動式!

回転ふるい機

SC-1

メーカー希望小売価格
41,800円(税込)

手動

特別
価格

円



(オプション)
電動ふるい機用
モーターSC-M(M)

大量の土ふるいもおまかせ!

電動ふるい機

SC-M

メーカー希望小売価格
80,300円(税込)

電動

特別
価格

円



仕様諸元[SC-1/SC-M]●寸法:[SC-1]全長113×全幅41×全高85cm[SC-M]全長108×全幅41×全高85cm●重量:[SC-1]15kg/[SC-M]18.7kg●ふるい網:4mm目●回転網径:φ325(共通オプション)ふるい網6mm目

脱芒機

5kgのもみを5～10分で脱芒!

芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。

もみペット

脱芒機 DB-53

メーカー希望小売価格
43,780円(税込)

特別価格



脱芒前

脱芒後



仕様諸元●寸法:奥行41×全幅43×全高37cm
●重量:10kg●電源:100V・50/60Hz●ホッパー容量
/5kg●消費電力:250/310W●能率:5～10分/5kg

円

苗代均平具

1台4役のすぐれもの!

- 細かく砕土
- 均平にする
- 水を汲む
- 押し込む

苗代作り

苗代均平具 LSL-1 均ちゃん

メーカー希望小売価格 8,800円(税込)

特別価格

円

仕様諸元●寸法:全幅60×全高180cm
●重量:1.3kg



※本カタログの価格は全て10%の税込み価格です。改良のため、予告なく使用を変更することがあります。本カタログから許可なく転記、複写することを固く禁じます。



みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892
東京支店 〒337-0042
長野営業所 〒389-1104
徳島営業所 〒771-1151
九州支店 〒818-0066

岡山県赤磐市下市447
埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島県徳島市応神町古川字東197
福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL. (086) 955-1123 (代)
TEL. (048) 683-9451 (代)
TEL. (026) 257-6530 (代)
TEL. (088) 641-2311 (代)
TEL. (092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を応援します



(本社・工場のみで取得)

2022年9月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。