

家庭で効率良く、大豆の最終選別！




主な特長

- ◆割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出
- ◆静かな転がり選別方式を採用しており、長時間の作業でも「めまい感」を軽減
- ◆丸い豆は、その場で回転しているので、シワ・キズ・変色を見つけやすく、また、「大豆スティック」で簡単に取り除くことが可能
- ◆小型軽量なため、移動が容易で設置場所を選ばない
- ◆傾斜角度が変更されるので、ニーズに合わせて選別具合の調節が可能



本機を台に乗せ、良品とクズを入れる容器を準備

割れた豆や変形豆はベルトによって排出



形の良い豆は、その場で回転、付属の「大豆スティック」で、シワ・キズ・変色豆などを抜取り



仕様諸元

名 称	みのる大豆選別機
愛 称	豆より君Ⅱ
型 式	DS-1
全 長	490mm
全 幅	500mm
全 高	270mm
ベルト作業幅	400mm
重 量	12kg
定 格 電 圧	100V
消 費 電 力	20W(50Hz)・19W(60Hz)

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086)955-1123(代)
 TEL.(048)683-9451(代)
 TEL.(026)257-6530(代)
 TEL.(088)641-2311(代)
 TEL.(092)921-6006(代)

環境宣言
 人と環境にやさしい事業を営みます



2024年2月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。