

機械では処理しにくいハウスの隅や、
マルチのピンポイント消毒にオススメ！



主な特長

- ◆ノズルを突き刺すだけの簡単注入。
- ◆付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。
- ◆調量ネジにより約1ml～5mlの範囲で注入量を設定できます。
- ◆注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。
(出荷時は20cmに設定)

注入量が調節できます！

調量ネジにより
約1～5mlの範囲
で注入量を設定
できます。



※調量マークの注入量は目安で
多少異なる場合があります。

主要諸元

名	称	ステッキ注入機
型	式	FI-21
寸	法	全長15×全幅9×全高88cm
重	量	1.1kg
注 入 量		1～5ml
注 入 深 さ		15・20・25cm
付 属 品		補助ハンドル(両手用) 肩掛けタンク(5L用) 肩掛けバンド 吸入ホース用キャップ

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892
東京支店 〒337-0042
長野営業所 〒389-1104
徳島営業所 〒771-1151
九州支店 〒818-0066

岡山県赤松市下市447
埼玉県さいたま市見沼区南中野210
長野県長野市豊野町浅野582-4
徳島県徳島市応神町古川字東197
福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086) 955-1123 (代)
TEL.(048) 683-9451 (代)
TEL.(026) 257-6530 (代)
TEL.(088) 641-2311 (代)
TEL.(092) 921-6006 (代)

環境宣言
人と環境にやさしい産業を創出します



(本社・工場のみで取扱い)

2023年11月製作

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。