


そら豆、スナップエンドウ、トマト、アスパラなどの
管理・収穫作業に！



座席高さ
20～49cmの6段階調節



フットスイッチは
乗り方に合わせた場所へ
マグネットで取付け可能。



前進・後進の切替え、
速度調節が可能

主な特長

- ◆作業中は本機に乗ったまま移動できるので、乗り降りの回数を低減。
- ◆前向き・横向きの座り作業のほか、立ち作業でもご使用いただけます。
※立ち作業の場合は、必ず「後輪補助軸」を使用ください。
※横向き座り時には、別売りオプションで「足置き」があります。
- ◆モーター駆動のため、静かで排気がなく、ハウス内作業に最適です。
- ◆座席高さは、20・30・36・41・45・49cmの6段階の調節が可能。
- ◆本体の前後にコンテナ箱を積載できます。(積載スペース37×53cm)
- ◆大径車輪により、凸凹のある圃場でも安定して走行。

※バッテリー・充電器は別売りです。

【みのる取扱い(専用)】

バッテリー：GHE1-5103、
バッテリー充電器：GHE101-9501、
充電コネクタAY：GHE101-5122

【市販品】

電圧：	12V
サイズ：	幅270×奥行150×高さ250mm以下
端子：	Bタイプ(小ボール)、 またはM8、M6のネジ端子

例) バッテリー品番 44 B 19 L
A、Bは可 ———→
19～24は可 ———→ L、Rは可

立ち作業時の状態

〈後輪補助軸〉後輪の輪距を広げ、車体を安定させる
〈補助ハンドル〉立ち作業時の作業者のバランスを保つ



主要諸元		
名 称	モーター作業台車	
型 式	みのるMF-100	
機 体 寸 法	全 長	1610mm (前方コンテナ台収納時：1530mm)
	全 幅	540mm
	全 高	690mm
	質 量	57.5kg
電 動 走 行 部	モーター電圧/出力	12V/90W
	走 行 速 度	前後進：0～0.3m/s
走 行 部	制 御	専用コントローラー
	バッテリースペース	幅：270×奥行：155×高さ：260mm
走 行 車 輪	充電器スペース	幅：170×奥行：140×高さ：150mm
	前 輪 (従 動)	外径：φ355mm 幅：70mm
軸 距	後 輪 (駆 動)	外径：φ350mm 幅：100mm
	輪 距	前輪：170mm、後輪：320mm (後輪補助軸使用時：510～660mm、50mm毎4段階)
台 部	軸 距	960mm
	立 ち 台 ス ペ ー ス	長さ：480mm×幅：360mm
	立 ち 台 高 さ	200、300、360、410、450、490mm (6段階調節)
最 大 積 載 荷 重	コ ン テ ナ 台	長さ：370×幅：530mm (前後各1ヶ所)
		150kg (作業者含む)

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。



本社・工場 〒709-0892 岡山県赤磐市下市447 TEL. (086) 955-1123 (代)
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210 TEL. (048) 683-9451 (代)
 長野営業所 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4 TEL. (026) 257-6530 (代)
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197 TEL. (088) 641-2311 (代)
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1 TEL. (092) 921-6006 (代)



<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。